


Дросел-обратен клапан GR-1/4

Специф. Номер: 2101

FESTO

Регулиране на дебита в едната посока.



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	Функция дросел-обратен клапан
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 2	G1/4
Регулиращ елемент	Винт с накатка
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Стандартен номинален дебит в посока на дроселиране	370 l/min
Стандартен номинален дебит в посока на обратния клапан	150 l/min
Работно налягане	0.5 ... 10 bar
Температура на околната среда	-20 ... 75 °C
Material housing	Алуминиева сплав
Монтажна позиция	по избор
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	570 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	340 l/min
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-20 ... 75 °C
Тегло на продукта	80 g
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material adjusting screw	Стомана поцинкован