

# T-бърз съединител ТСК-1/2-РК-13

Специф. Номер: 4101

FESTO

с възможност за завъртане с две уплътнения.



## Информационен лист

| Белег   | Стойност   |
|---|--|
| Номинален размер                                | 11.7 mm  |
| Тип на уплътняване на цапфата за завиване       | Уплътнителен пръстен                                     |
| Монтажна позиция                                | по избор   |
| Конструкция                                     | T-форма  |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1 MPa   |
| Работно налягане пълен температурен диапазон    | -0.95 ... 10 bar   |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 145 psi                                      |
| Работна среда                                   | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                |
| Забележка за работната и пилотната среди        | Възможен е режим на работа със смазване                  |
| Клас на корозионна устойчивост КВК              | 1 - Ниска корозия под напрежение                         |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Температура на околната среда                   | -10 ... 60 °C  |
| Номинален притегателен въртящ момент            | 14 Nm  |
| Допуск при номинален притегателен въртящ момент | ± 20 %   |
| Пневматичен извод 1                             | Външна резба G1/2  |
| Пневматичен извод 2                             | за съединител тип елха с вътрешен диаметър 13 мм и гайка |
| Material of union nut                           | Anodised wrought aluminium alloy                         |
| Материал-забележка                              | RoHS konform   |
| Material sealing ring                           | PA-усилен<br>TPE-U(PU)                                   |
| Material housing                                | Цинкова отливка  |
| Material hollow bolt                            | Anodised wrought aluminium alloy                         |
| Material swivel fitting                         | Цинкова отливка  |