


Въртящ фланец SNCS-125-R3

Специф. Номер: 2895926

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	125
Според стандарта	ISO 15552 (досега и VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Варианти	Висока корозионна защита
Клас на корозионна устойчивост KBK	3 - Висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5a
Температура на околната среда	-40 ... 150 °C
Тегло на продукта	1,369 g
Материал-забележка	RoHS konform
Material mounting	Алуминиева сплав с предпазно покритие
Material rod end bearing	PTFE Неръждаем
Material screws	високолегирана стомана, неръждаема