

# Сферичен кран VZBE-3/4-T-63-D-2-M-V15V15

Специф. Номер: 4745218

FESTO

Stainless steel, manual version, 2/2-way, nominal width 3/4", PN63, ASME B1.20.1 - NPT.

Festo е само дистрибутор на това изделие, а не производител.



## Информационен лист

| Белег  | Стойност  |
|--|---|
| Конструкция  | 2-way ball valve with hand lever  |
| Тип на задействане   | маханичен   |
| Принцип на уплътняване   | мек   |
| Монтажна позиция   | по избор  |
| Тип на закрепване  | Последователен монтаж   |
| Свързване на арматура  | 3/4 NPT   |
| Индикатор за превключена позиция   | посока на шлица = посока на протичане   |
| вътрешен диаметър  | 20 mm   |
| Номинален диаметър DN  | 20  |
| Разпределителна функция  | 2/2   |
| Посока на протичане  | реверсивен  |
| Номинално налягане на арматурата   | 63  |
| Пусков въртящ момент при диференциално налягане, номинално налягане, процесен разпределител PN | 7.5 Nm  |
| Според стандарта   | ASME B1.20.1  |
| Среда  | Пара<br>Съгстен въздух по ISO8573-1:2010 [-:~:-]<br>инертен газ<br>Вода<br>Неутрални течности |
| Температура на средата   | -20 ... 200 °C  |
| дебит Kv   | 59 m3/h   |
| Материал-забележка   | RoHS konform  |
| PWIS conformity  | VDMA24364 zone III  |
| Material housing   | Отливка от неръждаема стомана   |
| Номер на материала на кутията  | 1.4408  |
| Material seat seal   | PTFE  |
| Material seals   | PTFE  |
| Material ball  | Отливка от неръждаема стомана   |
| Номер на материала на съчмата  | 1.4408  |
| Material shaft   | високолегирана стомана, неръждаема  |
| Номер на материала на вала   | 1.4401  |
| Тегло на продукта  | 500 g   |
| Разрешение   | CRN   |
| Клас на корозионна устойчивост KBK   | 3 - Висока корозия под напрежение   |