

Сферичен кран VZBD-11/4-S5-16-T-2-F0405-V14V14

Специф. Номер: 4802247

FESTO

Stainless steel for use in cosmetics and the pharmaceuticals industry, 2/2-way, nominal width 11/4", top flange F0405, PN16, clamping fitting to DIN 32676-B, electropolished.

Festo е само дистрибутор на това изделие, а не производител.



Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	Двупътен сферичен кран
Тип на задействане	маханичен
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Свързване на арматура	Clamp to DIN 32676 series B
Индикатор за превключена позиция	посока на шлица = посока на протичане
Матрица на отворите на фланеца	F0405
вътрешен диаметър	38.4 mm
Номинален диаметър DN	32
Разпределителна функция	2/2
Посока на протичане	реверсивен
Номинално налягане на арматурата	16
Пусков въртящ момент при диференциално налягане, номинално налягане, процесен разпределител PN	23 Nm
Според стандарта	DIN 32676 ISO 5211
Среда	Пара Сгъстен въздух по ISO8573-1:2010 [:-:-] инертен газ Вода Неутрални течности
Температура на средата	-20 ... 200 °C
дебит Kv	230 m ³ /h
Материал-забележка	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Material housing	Отливка от неръждаема стомана
Номер на материала на кутията	1.4409
Material seat seal	PTFE, modified
Material seals	FPM PTFE
Material ball	Отливка от неръждаема стомана
Номер на материала на съчмата	1.4409
Material shaft	високолегирана стомана, неръждаема
Номер на материала на вала	1.4401
Тегло на продукта	2,250 g
Разрешение	3-A Sanitary CRN
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU- нормала за уреди за налягане
Клас на корозионна устойчивост KBK	4 - Много висока корозия под напрежение