



Пинч разпределител VZQA-C-M22U-15-S5S5-V4V4E-4

Специф. Номер: 3022833

FESTO

Pneumatically actuated pinch valve in stainless steel, safety position open, clamping nozzle connection, DN15.



Информационе н ЛИСТ

Белег	Стойност
Конструкция	Пневматично задействане с мембранен клапан
Тип на задействане	пневматичен
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Свързване на арматура	Clamp to DIN 32676 series A
Номинален диаметър DN	15
Разпределителна функция	2/2 отворен моностабилен
Посока на протичане	реверсивен
Pressure of medium	0 ... 0.4 MPa
Средно налягане	0 ... 4 bar
Pressure of medium psi	0 ... 58 psi
Operating pressure MPa	0.1 ... 0.65 MPa
Работно налягане	1 ... 6.5 bar
Operating pressure	14.5 ... 94.25 psi
Номинално налягане на арматурата	10
Differential pressure (MPa)	0.25 MPa
Диференциално налягане	2.5 bar
Differential pressure (psi)	36.25 psi
Burst pressure	1.6 MPa
Пределно налягане	16 bar
Burst pressure	232 psi
Overload pressure	0.78 MPa
Претоварващо налягане	7.8 bar
Overload pressure (psi)	113.1 psi
Тип на ресет	Издръжливост при рикошет
Тип управление	С външно управление
Извод, пилот 12	G1/8
Управляващ флуид	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:1]
Среда	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [-:-1] Вода
Макс. вискозитет	4,000 mm ² /s
Температура на средата	-5 ... 100 °C
Температура на околната среда	-5 ... 60 °C
Температура на складиране	5 ... 20 °C
дебит Kv	5 m ³ /h
Време за превключване, включено	250 ms
Време за превключване, изключено	250 ms
Материал-забележка	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
RSBP classification to CD-0033	F1a
Material housing	високолегирана стомана, неръждаема

Белег	Стойност
Номер на материала на кутията	1.4404
Material housing cover	високолегирана стомана, неръждаема
Material seals	FPM
Material shut-off element	EPDM
Тегло на продукта	559 g
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Material bowl	PA6