


# Сферичен кран VZBF-6-P1-20-D-2-F1012-V15V16

Специф. Номер: 4810861

FESTO

Stainless steel, 2/2-way, nominal width 6", top flange F1012, PN20, ANSI class 150.

Festo е само дистрибутор на това изделие, а не производител.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	Двупътен сферичен кран
Тип на задействане	маханичен
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Свързване на арматура	Flange to ANSI B16.5 class 150
Индикатор за превключена позиция	посока на шлица = посока на протичане
Матрица на отворите на фланеца	F1012
вътрешен диаметър	150 mm
Номинален диаметър DN	150
Разпределителна функция	2/2
Посока на протичане	реверсивен
Номинално налягане на арматурата	20
Пусков въртящ момент при диференциално налягане, номинално налягане, процесен разпределител PN	350 Nm
Според стандарта	ANSI B16.5 клас 150 ISO 5211
Среда	Пара Съгстен въздух по ISO8573-1:2010 [-:~:] инертен газ Вода Неутрални течности
Температура на средата	-20 ... 200 °C
дебит Kv	4,258 м3/h
Материал-забележка	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Отливка от неръждаема стомана
Номер на материала на кутията	1.4408
Material seals	FPM Графит PCTFE PTFE
Material ball	високолегирана стомана, неръждаема
Номер на материала на съчмата	1.4401
Material shaft	високолегирана стомана, неръждаема
Номер на материала на вала	1.4401
Тегло на продукта	50,200 g
Разрешение	CRN
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU- нормала за уреди за налягане
Клас на корозионна устойчивост KBK	4 - Много висока корозия под напрежение