


Пинч разпределител VZQA-C-M22C-15-S5S5-V2V4S1-2

Специф. Номер: 3412427

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	Пневматично задействане с мембранен клапан
Тип на задействане	пневматичен
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Свързване на арматура	Clamp to DIN 32676 series A
Номинален диаметър DN	15
Разпределителна функция	2/2 затворен моностабилен
Посока на протичане	реверсивен
Pressure of medium	0 ... 0.2 MPa
Средно налягане	0 ... 2 bar
Pressure of medium psi	0 ... 29 psi
Operating pressure MPa	0.35 ... 0.6 MPa
Работно налягане	3.5 ... 6 bar
Operating pressure	50.75 ... 87 psi
Номинално налягане на арматурата	10
Burst pressure	1.6 MPa
Пределно налягане	16 bar
Burst pressure	232 psi
Тип на ресет	механична пружина
Тип управление	С външно управление
Извод, пилот 12	M5
Управляващ флуид	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:1]
Среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [-:~:1] Вода
Макс. вискозитет	4,000 mm ² /s
Температура на средата	-5 ... 100 °C
Температура на околната среда	-5 ... 60 °C
Температура на складиране	5 ... 30 °C
дебит Kv	5 m ³ /h
Време за превключване, включено	150 ms
Време за превключване, изключено	250 ms
Материал-забележка	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	високолегирана стомана, неръждаема
Номер на материала на кутията	1.4301
Material housing cover	високолегирана стомана, неръждаема
Материал номер, капак за корпуса	1.4404 / AISI 316L
Material seals	FPM
Material shut-off element	VMQ (силикон)
Тегло на продукта	655 g
Безопасно за храни	Моля, вижте декларацията за съответствие
Material bowl	PPS