


Ъглов разпределител VZXF-L-M22C-M-A-G12-130-M1-V4V4T-50-40-EX4

Специф. Номер: 3539024

FESTO

Продукт излизащ от производство. Ще се доставя до 2019г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	Разпределител с възвратна пружина
Тип на задействане	пневматичен
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Свързване на арматура	G1/2
Номинален диаметър DN	15
Номинален размер	13 mm
Разпределителна функция	2/2 затворен моностабилен
Посока на протичане	неревърсивен
Средно налягане	0 ... 40 bar
Номинално налягане на арматурата	40
Функция-изходящ въздух	недроселируем
Тип на ресет	механична пружина
Тип управление	С външно управление
Пневматичен извод	G1/8
Работно налягане	6 ... 10 bar
Среда	Пара инертен газ филтриран сгъстен въздух, степен на филтрация 200 µm
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Макс. вискозитет	600 mm ² /s
Температура на средата	-40 ... 200 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
дебит Kv	3.8 m ³ /h
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали RoHS konform
Material housing	Отливка от неръждаема стомана
Номер на материала на кутията	1.4408
Material drive head	Неръждаем
Material spindle seal	PTFE
Material seat seal	PTFE
Тегло на продукта	1,300 g
ATEX-Категория газ	II 2G
Ex-взриво защита газ	c TX X
ATEX-Категория прах	II 2D
Ex-взриво защита прах	c TX X
Ex-температура на околната среда	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за Ex-защита (ATEX)
Клас на корозионна устойчивост KBK	3 - Висока корозия под напрежение