


# Бобина VACC-S18-70-K5-2U-EX4D

Специф. Номер: 3546625

FESTO

for armature system F10, NPT cable connector, 110 V DC and AC, flameproof enclosure.



## Информационен лист

| Белег                                      | Стойност   |
|--|--|
| Тип на действие                            | електрически   |
| Монтажна позиция                           | по избор   |
| Индикатор за превключена позиция           | Не   |
| Продължителност на включване               | 100 %  |
| Клас на изолацията                         | H  |
| Характеристика на бобината                 | 110 V AC: 50/60 Hz, Напрежение 7 VA<br>110 V DC: 7 W   |
| Допустими колебания на напрежението        | -15 % / +10 %  |
| СЕ- знаци (виж декларация за съответствие) | по EU-нормала за Ex-защита (ATEX)<br>in accordance with EU RoHS directive                        |
| Сертификация за взривозащитеност извън ЕС  | EPL Db (IEC-EX)<br>EPL Gb (IEC-EX)   |
| Отдел издаващ сертификати                  | BVS15ATEXE135<br>IECEXBVS.15.0116  |
| ATEX-Категория газ                         | II 2G  |
| ATEX-Категория прах                        | II 2D  |
| Ex-взриво защита газ                       | Ex db IIC T6, T5, T4 Gb  |
| Ex-взриво защита прах                      | ExtbIIICT85°C, T95°C, T130°C Db  |
| Ex-температура на околната среда           | T4, T130°C: -50°C ≤ Ta ≤ +90°C<br>T5, T95°C: -50°C ≤ Ta ≤ +55°C<br>T6, T80°C: -50°C ≤ Ta ≤ +40°C |
| Клас на корозионна устойчивост KBK         | 4 - Много висока корозия под напрежение  |
| PWIS conformity                            | VDMA24364 zone III   |
| Клас на защита                             | IP65   |
| Тегло на продукта                          | 1,700 g  |
| Електрически извод                         | Табло вход за кабели, резбован NPT1/2  |
| Материал-забележка                         | RoHS konform   |
| Material solenoid coil                     | Алуминиева сплав<br>Чугун  |