



Вакуум-смукателна дюза VN-30-L-T6-PI5-VI6-RO2

Специф. Номер: 526132

FESTO

стандарт, висок дебит на засмуквания въздух, конструкционна ширина 24 mm., Т-форма с вътрешна резба и шумозаглушител отворен.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|--|
| Номинален размер, дюза на Лавал | 3 mm |
| Растерен размер | 24 mm |
| тип шумозаглушител | отворен |
| Монтажна позиция | по избор |
| Характеристика на ежектора | висок дебит на засмукване Стандарт |
| Интегрирана функция | Шумозаглушител отворен |
| Конструкция | Т-форма |
| работно налягане за max. поток на засмукване | 6 bar |
| Работно налягане | 1 ... 8 bar |
| Номинално работно налягане | 6 bar |
| max. дебит на смукателния обем приведен към атмосферното налягане | 339 l/min |
| Време за пълнене при номинално работно налягане | 0.1 s |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Не е възможна работа при наличие на смазка |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Температура на средата | 0 ... 60 °C |
| Ниво на звуковата емисия при номинално работно налягане | 70 dB(A) |
| Температура на околната среда | 0 ... 60 °C |
| Макс. въртящ момент на затягане | 0.8 Nm |
| Тегло на продукта | 183 g |
| Тип на закрепване | с проходен отвор с принадлежности |
| Пневматичен извод 1 | G1/4 |
| Пневматичен извод 3 | Шумозаглушител отворен |
| Извод за вакуум | G3/8 |
| Material of connecting thread | Алуминий-легирана сплав елоксирана |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material seals | NBR |
| Material receiver nozzle | POM |
| Material housing | POM-усилен |
| Material silencer | Алуминиева отливка POM PU-пяна |
| Material transmitter nozzle | Алуминиева сплав |