


energy efficiency module MSE6-E2M-5000-FB36-AGD

Специф. Номер: 3990296

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	6
Серия	MSE
Монтажна позиция	Хоризонтално +/- 5°
Разпределителна функция	2/2 отворен моностабилен
Operating pressure MPa	0.35 ... 1 MPa
Работно налягане	3.5 ... 10 bar
Стандартен номинален дебит	4,500 l/min
Разрешение	RCM Mark
KC mark	KC-EMV
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Не е възможна работа при наличие на смазка
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Температура на средата	0 ... 50 °C
Клас на защита	IP65 с щекер
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Тегло на продукта	3,300 g
Електрически извод	4-пинов M18 Щекер
Пневматичен извод 1	G1/2
Пневматичен извод 2	G1/2
Material seals	NBR
Material housing	Алуминиева отливка
Material of cover	PA-усилен
Material cover	PA-усилен
Fieldbus интерфейс	2x контакта, M12x1, 4-pin, D-кодирано
Обхват на раб. напрежение, DC електроника/сензори	18 ... 30 V
Работно напрежение DC, товарно напрежение	18 ... 26.4 V
Защита на полюсите	за входове за оперативно напрежение
Изобразявани единици	kPa l l/min m ³ mbar psi scf scfm
Начална стойност на диапазона на измерване на дебита	50 l/min

Белег	Стойност
Крайна стойност на диапазона на измерване на дебита	5,000 l/min
Точност на дебита	± (3% o.m.v. + 0,3% FS)
Pressure measuring range start value (MPa)	0 MPa
Начална стойност на обхвата на измерване на налягането	0 bar
Pressure measuring range start value (psi)	0 psi
Pressure measuring range end value (MPa)	1.4 MPa
Крайна стойност на обхвата на измерване на налягането	14 bar
Pressure measuring range end value (psi)	203 psi
Точност FS	3 %FS