



Вентил VOFC-LT-M32C-MC-FG13-F19

Специф. Номер: 4527268

FESTO

3/2 monostable, F19 armature system, NAMUR.



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	3/2 затворен моностабилен
Тип на задействане	електрически
монтажна ширина	51 mm
Стандартен номинален дебит	2,108 l/min
Operating pressure MPa	0.2 ... 0.8 MPa
Работно налягане	2 ... 8 bar
Конструкция	Бугален дисков клапан с пилотно задействане
Тип на ресет	механична пружина
Клас на защита	IP65
Отдел издаващ сертификати	TÜV 968/V 1251.00/21
Номинален размер	12 mm
Принцип на уплътняване	твърд
Монтажна позиция	по избор
Ръчно задействане	Без
Тип управление	с предуправление
Зхранване с управляващ(пилотен) въздух	външен вътрешно
Посока на протичане	неревърсивен
Предпазна функция	Safe venting
Интегрирано Ниво на Сигурност (SIL)	Product can be used in SRP/CS up to SIL 3 (high demand) До SIL 3 режим на ниски натоварвания
Бележка към работното налягане	0 - 0.8 MPa with external pilot air
Дебит Kv вентилация	1.93 m ³ /h
Дебит Kv обезвъздушаване	3.07 m ³ /h
Стандартен номинален дебит 2->3	3,353 l/min
Време за превключване, изключено	14 ms
Време за превключване, включено	25 ms
Работна среда	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2]
Клас на корозионна устойчивост KBK	4 - Много висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на средата	-25 ... 60 °C
Температура на околната среда	-25 ... 60 °C
Тегло на продукта	900 g
Пневматичен извод 1	G1/2
Пневматичен извод 2	Фланец 1/2 NAMUR присъединяване
Пневматичен извод 3	G1/2
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	Алуминий емайлиран