


Стъпков двигател MTR-ST-87-48S-GA

Специф. Номер: 530067

FESTO

с редуктор.

Излиза от употреба. Доставка се до 2008



Информационен лист

Белег	Стойност
Торзионна хлабина	≤ 0.25 deg
Тип на редуктора	Планетен редуктор
Gear unit ratio	4:1
Клас на изолационна защита	B
Номинално напрежение DC	48 V
Номинален ток, двигател	4.7 A
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	45 - 80 %
Клас на защита	IP43
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Общ инерционен момент при подаване на захранването	4.52 kgcm ²
Изходящ въртящ момент на редуктора	23 Nm
КПД на редуктора	0.9
Задържащ момент, двигател	23.29 Nm
Инерционен момент, редуктор	0.52 kgcm ²
Инерционен момент, ротор	4 kgcm ²
Коравина на усукване	≤ 5.2 Nm/arc
Допустимо аксиално натоварване на вала	1,200 N
Допустимо радиално натоварване на вала	950 N
Тегло на продукта	6,400 g
Система за електрическо свързване	Щекер