

# Пневмоподготвящи групи, комбинации MSB6-1/2:H7N3M2-WP-Z

Специф. Номер: 530211

FESTO

Състои се от филтър, регулатор на налягането, омаслител, плоча за закрепване на стена. Максимално изходно налягане 12 bar, 40 µm-филтър, с манометър, метална чаша, автоматично отделяне на конденза, посока на протичане от дясно на ляво.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	6
Серия	MS
Заклучване на задействането	Въртяща глава с интегрирана заключалка
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Степен на филтрация	40 µm
Кондензоотделител	напълно автоматичен
Конструкция	Регулатор на налягане с манометър Стандартен филтър Стандартен омаслител за маслена мъгла
Предпазител за чаша	интегриран като метален кожух
Манометър	с манометър
Работно налягане	2 ... 12 bar
Обхват на регулиране на налягането	1 ... 12 bar
Стандартен номинален дебит	3,500 l/min
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:-] Inert gases
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Клас на корозионна устойчивост КВК	2
Клас чистота на въздуха на изхода	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:-]
Тегло на продукта	2,400 g
Тип на закрепване	с принадлежности
Пневматичен извод 1	G1/2
Пневматичен извод 2	G1/2