

Пневмоподготвящи групи, комбинации MSB6-1/2:H2N2M1-WP

Специф. Номер: 530212

FESTO

Състои се от филтър, регулатор на налягане, омаслител, плоча за монтаж на стена. Максимално изходно налягане 7 bar, 40 µm филтър, с манометър, пластмасова чаша с предпазен кожух, ръчен кондензоотделител, посока на протичане отляво надясно.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	6
Серия	MS
Заклучване на задействането	Въртяща глава с интегрирана заключалка
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Степен на филтрация	40 µm
Кондензоотделител	ръчен въртящ
Конструкция	Регулатор на налягане с манометър Стандартен филтър Стандартен омаслител за маслена мъгла
Предпазител за чаша	Пластмасов предпазен кожух
Манометър	с манометър
Работно налягане	1.5 ... 18 bar
Обхват на регулиране на налягането	1 ... 7 bar
Стандартен номинален дебит	4,700 l/min
Работна среда	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Inert gases
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Клас на корозионна устойчивост КВК	2
Клас чистота на въздуха на изхода	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:-]
Тегло на продукта	2,000 g
Тип на закрепване	с принадлежности
Пневматичен извод 1	G1/2
Пневматичен извод 2	G1/2