


Регулатор на налягане MS6N-LRB-1/2-D6-VS-AS-Z

Специф. Номер: 531821

FESTO

за батериен монтаж, максимално изходно налягане 7 bar, без манометър, регулираща глава със заключване, извод P2 на предната страна.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	6
Серия	MS
Заключване на задействането	с принадлежности, със заключване
Конструкция	Мембранен регулатор с директно управление с проходно захранване със сгъстен въздух
Регулираща функция	Изходно налягане постоянно с компенсация на предналягането с вторично обезвъздушаване
Обхват на регулиране на налягането	0.3 ... 7 bar
Входно налягане 1	0.8 ... 20 bar
Макс. хистерезис на налягането	0.25 bar
Стандартен номинален дебит	6,300 l/min
Работна среда	Сгъстен въздух
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	747 g
Тип на закрепване	с принадлежности по избор: За челен монтаж на табло Последователен монтаж
Пневматичен извод 1	NPT1/2-14
Пневматичен извод 2	NPT1/2-14
Материал-забележка	Без мед и PTFE
Информация за материала на панела за управление	POM PA
Информация за материала на уплътненията	NBR
Информация за материала на корпуса	Алуминиева отливка
Информация за материала на мембраната	NBR