



Кабел на двигателя NEBM-H6G4-K-10-Q13N-LE4

Специф. Номер: 5219196

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|---|
| Идентификатор на кабела | Без държач за табелка |
| Електрическа връзка 1, функция | Страна за връзка към полево устройство |
| Електрическа връзка 1, дизайн | Ъглов |
| Електрическа връзка 1, вид на свързването | Щекер |
| Електрическа връзка 1, отвор за кабела | Прав |
| Електрическа връзка 1, технология на свързването | Connection pattern H6, coded for the motor |
| Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници | 4 |
| Електрическа връзка 1, заети пинове/кабели | 4 |
| Електрическа връзка 2, функция | От страната на контролера |
| Електрическа връзка 2, вид на свързването | Кабел |
| Електрическа връзка 2, технология на свързването | отворен край |
| Електрическа връзка 2, брой пинове/проводници | 4 |
| Електрическа връзка 2, заети пинове/кабели | 4 |
| обхват на работното напрежение DC | 0 ... 300 V |
| обхват на работното напрежение AC | 0 ... 300 V |
| Натоварване на тока при 40°C | 9.5 A |
| Устойчивост на пикови напрежения | 2 kV |
| Дължина на кабела | 10 m |
| Свойства на проводниците | Стандарт |
| Условия на изпитване на кабелите | Условия на изпитване по запитване |
| Радиус на огъване, фиксиран монтаж на кабела | ≥ 74 mm |
| Радиус на огъване, гъвкав монтаж на кабела | ≥ 111 mm |
| Диаметър на кабела | 7.4 mm |
| Структура на кабела | 4x0,79 |
| Номинално сечение на прводника | 0.79 mm ² |
| Nominal conductor cross section (AWG) | AWG18 |
| Краища на проводника | Накрайник за проводник |
| Клас на защита | IP20 |
| Забележка за степента на защита | в монтирано състояние |
| Температура на околната среда | -25 ... 90 °C |
| Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела | -25 ... 90 °C |
| CE- знаци (виж декларация за съответствие) | по EU-нормала за ниски напрежения in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Степен на замърсяване | 3 |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 0 - няма корозия под напрежение |
| Material cable sheath | TPE-E |
| Цвят на кабелната обвивка | черен |
| Material housing | PA |
| Цвят на корпуса | бял |
| Material insulation | TPE-E |