


Аналогов модул CPX-2AA-U-I

Специф. Номер: 526170

FESTO

за модул електрически терминал CPX, 2 изхода.



Информационен лист

Белег	Стойност
Димензиониране W x L x H	(вкл. свързващ блок и присъединителна технология) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Тегло на продукта	49 g
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
Клас на защита	Зависещ от присъединителния блок
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение (във вградено състояние)
Макс. дължина на проводника	30 m ширмован
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA-усилен PC
LED дисплеи	1 group diagnostics
Диагностика	Wire break per channel Limit violation per channel Output signal short circuit per channel Actuator supply short circuit parameterisation error Поднапрежение, изходи
Брой на изходите	2
Конфигуриране на параметрите	Data format Fail-safe mode per channel Forcing per channel Limit monitoring/channel Idle mode per channel Measured value smoothing Signal range per channel Behaviour after short circuit Monitoring wire break/channel
Вътрешно време на цикъла	4 ms
обхват на работното напрежение DC	18 ... 30 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Собствена консумация на ток при работно напрежение	Тип. 100 mA
Формат на данните	12 bits + prefix Може да бъде мащабирано до 15 бита
Повтаряемост	0,05 % при 25 °C
Граница на основната грешка при 25 °C	±0,5 %
Потребителска грешка от температурния диапазон	±0,6 %
Тип на сензора	0 - 10 V 0 - 20 mA 4 - 20 mA
Г галванично разделяне на каналите - канал	Не
Г галванично разделяне на каналите - вътрешна магистрала	Да, без да се използва вътрешното захранване на сензора
Защита (късо съединение)	Вътрешен електронен предпазител