


Линейно-ротационен затягащ модул CLR-25-20-L-P-A-K11-R8

Специф. Номер: 535486

FESTO

Система за затягане с линейно и завъртащо движение на 90 градуса на ляво. Стандартизирани отвори по ISO 21287. Със защита срещу прах и пръски от заваръчни апарати.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|--|
| Общ ход | 33 mm |
| Диаметър на буталото | 25 mm |
| Резба на буталния прът | M6 |
| Ъгъл на завъртане | 90 deg +/- 3 deg |
| Ход на затягане | 20 mm |
| Демпфериране | P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи |
| Монтажна позиция | по избор |
| Конструкция | Бутало Бутален прът Тръба за цилиндър |
| Отчитане на позицията | за датчици за положение |
| Посока на завъртане | Ляво |
| Варианти | защита срещу пръски от заваръчни уреди прахозащита |
| Работно налягане | 2 ... 10 bar |
| Принцип на действие | двойнодействащ |
| Работна среда | Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура на околната среда | -10 ... 80 °C |
| Effective clamping force at 0.2 MPa (2 bar, 29 psi) | 63 N |
| Effective clamping force at 0.4 MPa (4 bar, 58 psi) | 127 N |
| Effective clamping force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 188 N |
| Max. Въртящ момент на затягане винт на хващача | 12 Nm |
| Theoretical clamping force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 227 N |
| Тегло на продукта | 470 g |
| Тип на закрепване | с проходен отвор с вътрешна резба с принадлежности по избор: |
| Пневматичен извод | M5 |
| Material wiper seal | PPS |
| Material of flange screw | Стомана поцинкован |
| Material cover | Алуминиева сплав екраниран |
| Material seals | NBR TPE-U(PU) |
| Material housing | Алуминиева сплав |

| Белег | Стойност |
|--------------------------|---|
| | гладко елоксиран |
| Material piston rod | екраниран високолегирана стомана, неръждаема |
| Material cylinder barrel | Алуминиева сплав гладко елоксиран |