

# Включващ разпределител MS6N-EE

Специф. Номер: 527683

FESTO

с NPT-резба.



## Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

Белег	Стойност
Конструкция	Плунжерен
Тип на задействане	електрически
Функция-изходящ въздух	недроселируем
Ръчно задействане	с фиксация Без избутващ
Тип на ресет	механична пружина
Тип управление	с предуправление
Разпределителна функция	3/2 затворен моностабиленI
Манометър	G1/4 подготвен със датчик за налягане с манометър
Работно налягане	4 ... 18 bar
Стандартен номинален дебит	2,600 ... 7,000 l/min
Продължителност на включване	100 %
Характеристика на обината	110 V AC: 50/60 Hz, стартова мощност 3 VA, постоянна мощност 2.4 VA 230VAC:50/60:AL3:HL2,4 24 V DC: 2,5 W
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
Материал-забележка	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Разрешение	с UL us - Recognized (OL)
KC mark	KC-EMV
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Тип на закрепване	Последователен монтаж с принадлежности по избор:
Монтажна позиция	по избор
Посока на протичане	нереверсивен
Тегло на продукта	740 g

Белег	Стойност
Пневматичен извод 3	G1/2
Зхранване с управляващ(пилотен) въздух	вътрешно
Material seals	NBR
Material housing	Алуминиева отливка