


Филтър-регулатор MS4-LFR-1/4-D7-CRM-AS

Специф. Номер: 529152

★ Основна продуктова гама

Максимално изходно налягане 12 bar, 5 µm-филтър, с манометър, регулираща глава със заключване, пластмасова чаша с предпазен кожух, ръчен кондензоотделител, посока на протичане отляво надясно.

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|------------------------------------|--|
| Размер | 4 |
| Серия | MS |
| Заклучване на задействането | Въртяща глава със заключване с принадлежности, със заключване |
| Монтажна позиция | вертикално +/- 5° |
| Степен на филтрация | 5 µm |
| Кондензоотделител | ръчен въртящ |
| Конструкция | Филтър-регулатор с манометър |
| Макс. количество на кондензата | 19 ml |
| Регулираща функция | Изходно налягане постоянно с вторично обезвъздушаване с възвратен поток |
| Предпазител за чаша | Пластмасов предпазен кожух |
| Манометър | с манометър |
| Operating pressure MPa | 0.08 ... 1.4 MPa |
| Работно налягане | 0.8 ... 14 bar |
| Обхват на регулиране на налягането | 0.5 ... 12 bar |
| Макс. хистерезис на налягането | 0.25 bar |
| Стандартен номинален дебит | 1,200 l/min |
| Работна среда | Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [-:4:-] инертен газ |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на складиране | -10 ... 60 °C |
| Безопасно за храни | Моля, вижте допълнителната информация за материала |
| Клас чистота на въздуха на изхода | Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [6:4:4] |
| Температура на средата | -10 ... 60 °C |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Тегло на продукта | 275 g |
| Тип на закрепване | За челен монтаж на табло Последователен монтаж с принадлежности по избор: |
| Пневматичен извод 1 | G1/4 |
| Пневматичен извод 2 | G1/4 |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material of connecting plate | Алуминиева отливка |
| Material control panel | PA POM |
| Material seals | NBR |
| Material filter | PE |

| Белег | Стойност |
|---------------------------|--------------------|
| Material housing | Алуминиева отливка |
| Material membrane | NBR |
| Material bowl | PC |
| Material separating plate | POM |