


Стъпков двигател MTR-ST-87-48S-AA

Специф. Номер: 530065

FESTO

Излиза от употреба. Доставка се до 2008



Информационен лист

Белег	Стойност
Клас на изолационна защита	B
Номинално напрежение DC	48 V
Номинален ток, двигател	4.7 A
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	45 - 80 %
Клас на защита	IP54
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Общ инерционен момент при подаване на захранването	4 kgcm ²
Задържащ момент, двигател	6.47 Nm
Инерционен момент, ротор	4 kgcm ²
Допустимо аксиално натоварване на вала	50 N
Допустимо радиално натоварване на вала	130 N
Тегло на продукта	4,200 g
Система за електрическо свързване	Щекер