



# Вакуум-смукателна дюза VN-30-H-T6-PQ4-VQ5-RO2-M

Специф. Номер: 532662

FESTO

с интегриран магнет вентил. Стандартен, висок вакуум, ширина 24 mm, T-форма с щекер и отворен шумозаглушител.



## Информационе и лист

Белег	Стойност
Номинален размер, дюза на Лавал	3 mm
Растерен размер	24 mm
тип шумозаглушител	отворен
Монтажна позиция	по избор
Характеристика на ежектора	Стандарт Висок вакуум
Ръчно задействане	избутващ
Интегрирана функция	Електрически включващ вентил Шумозаглушител отворен
Конструкция	T-форма
Разпределителна функция	2/2
работно налягане за тах. поток на засмукване	3 bar
Работно налягане	2 ... 8 bar
работно налягане за тах. Вакуум	3.7 bar
Макс. вакуум	93 %
Номинално работно налягане	6 bar
тах. дебит на смукателния обем приведен към атмосферното налягане	186 l/min
Време за пълнене при номинално работно налягане	0.13 s
обхват на работното напрежение DC	21.6 ... 26.4 V
електрическа консумирана мощност	1.2 W
Продължителност на включване	100 %
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Не е възможна работа при наличие на смазка
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на средата	0 ... 50 °C
Ниво на звуковата емисия при номинално работно налягане	78 dB(A)
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Тегло на продукта	215 g
Електрически извод	Щекер
Тип на закрепване	с проходен отвор с принадлежности
Пневматичен извод 1	QS-10
Пневматичен извод 3	Шумозаглушител отворен
Извод за вакуум	QS-12
Material of connecting thread	Алуминий-легирана сплав елоксирана
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material receiver nozzle	POM
Material housing	PA-усилен POM-усилен

Белег	Стойност
Material silencer	Алуминиева сплав РОМ РУ-пяна
Material screws	Стомана
Material transmitter nozzle	Алуминиева сплав
Material fitting	Месинг никелиран