



# Приемник SOEG-E-M18W-NA-S-2L

Специф. Номер: 537712  
Продукт излизащ от производство

кръгъл, с лъч на 90°

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2024. За алтернативен продукт посетете нашия [Support Portal](#).

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	кръгъл
Отговаря на стандарта	EN 60947-5-2
Разрешение	RCM Mark с UL us - Listed (OL)
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Измервателна величина	Позиция
Измервателен принцип	оптоелектронен
Измервателен метод	Оптичен сензор Приемник
Работна зона	20,000 mm
Температура на околната среда	-25 ... 55 °C
Превключващ изход	NPN
Функция на превключващия елемент	Антивалентен
Макс. честота на превключване	1,000 Hz
Макс. ток на изхода	200 mA
Пад на напрежение	≤ 2 V
Устойчивост на късо съединение	пулсиращ
обхват на работното напрежение DC	10 ... 36 V
Остатъчна пулсация	20 %
Ток на празен ход	10 mA
Защита на полюсите	за всички електрически връзки
Електрически извод	4-пинов M12x1 Щекер
Размер	M18x1
Тип на закрепване	с контрагайка
Въртящ момент на затягане	20 Nm
Тегло на продукта	57 g
Material housing	Месинг хромиран
Material of union nut	Месинг хромиран
Индикация за работно състояние	LED жълт
Показание за функционални резерви	LED зелен
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 55 °C
Клас на защита	IP65 IP67
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L