

# Фин филтър LFMA-1-D-MAXI-DA

Специф. Номер: 532852

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Филтър-патрон 0,01 µm, с метален кожух, с показание за диференциално налягане, ръчен кондензоотделител.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Информационен лист

| Белег  | Стойност   |
|--|--|
| Серия  | D  |
| Размер   | Maxi   |
| Конструкция  | Филтър   |
| Степен на филтрация                                    | 0.01 µm  |
| Кондензоотделител                                      | ръчен въртящ   |
| Работно налягане                                       | 1 ... 16 bar   |
| Работна среда  | Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>инертен газ |
| Клас чистота на въздуха на изхода                      | Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [1:7:2]<br>инертен газ |
| Макс. стандартен дебит при клас за качество на въздуха | 2,200 l/min  |
| Мин. стандартен дебит при клас за качество на въздуха  | 480 l/min  |
| КПД на филтъра   | 99.9999 %  |
| Предпазител за чаша                                    | Метален предпазен кожух                                  |
| Клас на корозионна устойчивост KBK                     | 2 - Умерена корозия под напрежение                       |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Температура на средата                                 | 1.5 ... 60 °C  |
| Температура на околната среда                          | -10 ... 60 °C  |
| Съдържание на остатъчното масло                        | 0.01 mg/m <sup>3</sup>                                   |
| Скала за диференциално налягане                        | Оптичен индикатор  |
| Тип на закрепване                                      | Последователен монтаж<br>с принадлежности<br>по избор:   |
| Монтажна позиция                                       | вертикално +/- 5°  |
| Пневматичен извод 1                                    | G1   |
| Пневматичен извод 2                                    | G1   |
| Material housing                                       | Цинкова отливка  |
| Material filter  | Борсиликатен фазер                                       |
| Material bowl  | PC   |
| Материал-забележка                                     | RoHS konform   |
| Тегло на продукта                                      | 1,340 g  |