


Шейна FKC-25

Специф. Номер: 538715

FESTO

за линейно задвижване DGC-G.



Информационе н лист

Белег	Стойност
Размер	25
радиално отклонение +/-	2.5 mm
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Краткотрайно тах. Допустимо натоварване в посока на силата +/-	3,000 N
Продължително тах. Допустимо натоварване в посока на силата +/-	1,400 N
Тегло на продукта	119 g
Материал-забележка	RoHS konform
Material joint	PA-усилен
Material on ball stud	високолегирана стомана
Material plate	Алуминиева сплав