

Уплътнителен пръстен OL-M5-500

Специф. Номер: 534231

FESTO

без утечки, с метално тяло



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|--|
| Според стандарта | ISO 16030 |
| Размер на контейнера | 500 |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 3 MPa |
| Работно налягане пълен температурен диапазон | -0.95 ... 30 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 435 psi |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F1a |
| Клас чисто помещение | This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly. |
| Температура на околната среда | -40 ... 100 °C |
| Опън при стайна температура | Да |
| Номинален притегателен въртящ момент | 2.5 Nm |
| Допуск при номинален притегателен въртящ момент | ± 20 % |
| Пневматичен извод | M5 |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material stops | Алуминий |
| Material seals | HNBR |