


Електромагнитен разпределител MFH-5-1/8-120-NPT-EX

Специф. Номер: 541656

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	5/2 затворен моностабилен
Тип на задействане	електрически
монтажна ширина	70.5 mm
Стандартен номинален дебит	500 l/min
Operating pressure MPa	0.18 ... 0.8 MPa
Работно налягане	1.8 ... 8 bar
Тип на ресет	механична пружина
Сертификация за взривозащитеност извън ЕС	Class I, Div. 1 (US) Class I, Div. 2 (US) Class II, Div. 1 (US) Class II, Div. 2 (US) Class III, Div. 1 (US) Class III, Div. 2 (US) EPL Gb (US) EPL Gc (US)
Отдел издаващ сертификати	FM 3026030
Клас на защита	IP65
Номинален размер	5 mm
Функция-изходящ въздух	дроселируем
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Ръчно задействане	с фиксация
Тип управление	с предупреждение
Посока на протичане	нереверсивен
Overlap	Underlap
Време за превключване, изключено	36 ms
Време за превключване, включено	10 ms
Характеристика на бобината	120 V AC: 60 Hz, стартова мощност 11.5 VA, постоянна мощност 6.5 VA
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
Температура на средата	-5 ... 40 °C
Температура на околната среда	-5 ... 40 °C
Тегло на продукта	420 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Извод към атмосфера	вътрешно
Извод, пилот 84	M5
Пневматичен извод 1	1/8 NPT
Пневматичен извод 2	1/8 NPT
Пневматичен извод 3	1/8 NPT
Пневматичен извод 4	1/8 NPT
Пневматичен извод 5	1/8 NPT
Material seals	NBR PU
Material housing	Алуминиева отливка елоксиран