

Електромагнитен разпределител MFH-3-1/4-24-EX

Специф. Номер: 541657

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	3/2 затворен моностабиленI
Тип на задействане	електрически
монтажна ширина	73 mm
Стандартен номинален дебит	800 l/min
Operating pressure MPa	0.15 ... 0.8 MPa
Работно налягане	1.5 ... 8 bar
Тип на ресет	механична пружина
Сертификация за взривозащитеност извън ЕС	Class I, Div. 1 (US) Class I, Div. 2 (US) Class II, Div. 1 (US) Class II, Div. 2 (US) Class III, Div. 1 (US) Class III, Div. 2 (US) EPL Gb (US) EPL Gc (US)
Отдел издаващ сертификати	FM 3026030
Клас на защита	IP65
Номинален размер	5 mm
Функция-изходящ въздух	дроселируем
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Ръчно задействане	с фиксация
Тип управление	с предупреждение
Посока на протичане	нереверсивен
Overlap	Underlap
Време за превключване, изключено	29 ms
Време за превключване, включено	12 ms
Характеристика на бобината	24 V DC: 4,6 W
Работна среда	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
Температура на средата	-5 ... 40 °C
Температура на околната среда	-5 ... 40 °C
Тегло на продукта	425 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Извод към атмосфера	вътрешно
Извод, пилот 82	M5
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 2	G1/4
Пневматичен извод 3	G1/4
Material seals	NBR PU
Material housing	Алуминиева отливка елоксиран