


# Модул за междинна позиция DADM-DGC-40-A

Специф. Номер: 541702

FESTO

подходящ за линейно задвижване DGC.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	40
Монтажна позиция	по избор
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Operating pressure MPa	0.25 ... 0.8 MPa
Работно налягане	2.5 ... 8 bar
Operating pressure	36.25 ... 116 psi
Макс. скорост на удара	3 m/s
max. време на завъртане	300 ms
Повтаряемост	0.02 mm
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	970 g
Тип на закрепване	затегнат върху цилиндър DGC
Пневматичен извод	M5
Материал-забележка	RoHS konform
Material stop screw	Стомана поцинкован
Material seals	TPE-U(PU)
Material housing	Алуминиева сплав елоксиран
Material lever	високолегирана стомана, неръждаема
Material clip	високолегирана стомана, неръждаема
Material nut	Стомана поцинкован
Фина настройка	4 mm
Принцип на действие	двойнодействие