


# Checkbox CHB-C-X

Специф. Номер: 536084  
Продукт излизащ от производство

FESTO

Компактна конструкция

Продукт излизащ от производство. Ще се доставя до 2016г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Мах. диаметър на детайла	25 mm
Броячна функция	Да
Клас на защита	IP64
Извод за енкодер	по RS 485 спецификация
Мах. дължина на детайла	Зависи от скоростта на транспортната лента и желаната резолюция
Min. Диаметър на детайла	0.5 mm
Min. Дължина на детайла	1 mm
Изходи	Управление на конвейера Транспортна лента управление/standby "Warning" status message некоректна част Правилна част, неправилно ориентирана Правилна част, правилно ориентирана Error output PLC_Power Броячът е достигнат
Входове	Външен старт Counter Reset External error Camera - Enable Build-up sensor 2 Build-up sensor 1 Външен сензор Външен teach-in Type Select 3 Type Select 2 Type Select 1 Type Select 0 Key disable
Мах. Брой различни ориентации за тип памет	8
Мах. брой типове памет	12
Избор на количество	CheckKon software
Обхват на броене	1 - 2 Mrd.
Вътрешен предпазител	8 A предпазител
Електропнно ограничение на изходите	700 mA
Мах. Общ ток на извода за PLC	1 A
Номинално работно напрежение DC	24 V
Консумация на ток при изходи без товар	750 mA
Допустими колебания на напрежението	+/- 15 %
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Температура на складиране	-20 ... 70 °C

Белег	Стойност
Условия на околната среда	сух Екраниране срещу външни светлинни източници Най-чистия възможен околнен въздух
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Резолюция на камерата	6/100 mm
Време за експозиция	128 ... 1,024 $\mu$ s
Диагностичен интерфейс	4-пинов M12x1 RS232-интерфейс 115 Kbaud Щекер