


# Pick&Place DHSP-HSP16

Специф. Номер: 543048

FESTO

механика с кулисен механизъм, едно електрическо или пневматично задвижване за две посоки на движение, компактен и високо динамичен. Дефиниран интерфейс към Фесто гамата завъртащи механизми и хващачи. За поръчка като монтажен модул или комплектно монтиран и инсталиран.

На Вашето запитване получавате необвързваща оферта. Моля натиснете върху символа FAX.



## Информационен лист

| Белег  | Стойност       |
|--|----------------|
| група  | Pick&Place 1.0 |
| полезен товар  | 0 ... 1.6 kg   |
| вид на задвижване Z-ос                               | пневматичен    |
| ход Z-ос   | 20 ... 70 mm   |
| точност на повторение в крайното положение на Z-оста | ± 0,01 mm      |
| точност на повторение в междинна позиция на Z-оста   | ± 0,01 mm      |
| задвижване Y-ос                                      | HSP-16         |
| вид на задвижване Y-ос                               | пневматичен    |
| ход Y-ос   | 52 ... 170 mm  |
| точност на повторение в крайното положение на Y-оста | ± 0,01 mm      |
| точност на повторение в междинна позиция на Y-оста   | ± 0,01 mm      |