



Филтър-регулатор LFR-1/4-DB-7-O-MINI

Специф. Номер: 537647
Продукт излизащ от производство

FESTO

Изходящо налягане max. 7 bar, без манометър, филтър 40µ.
Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2024. За
алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|------------------------------------|---|
| Размер | Mini |
| Ширина | 44 mm |
| Серия | DB |
| Заклучване на задействането | Въртяща глава със заключване |
| Монтажна позиция | вертикално +/- 5° |
| Степен на филтрация | 40 µm |
| Кондензоотделител | ръчен въртящ |
| Конструкция | Филтър-регулатор без манометър |
| Регулираща функция | с вторично обезвъздушаване с възвратен поток |
| Манометър | G1/8 подготвен |
| Operating pressure MPa | 0.15 ... 1 MPa |
| Работно налягане | 1.5 ... 10 bar |
| Обхват на регулиране на налягането | 0.5 ... 7 bar |
| Макс. хистерезис на налягането | 0.5 bar |
| Стандартен номинален дебит | ≥ 1,200 l/min |
| Работна среда | Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [-:9:-] инертен газ |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 1 - Ниска корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Клас чистота на въздуха на изхода | Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:8:4] инертен газ |
| Температура на средата | -5 ... 50 °C |
| Температура на околната среда | -5 ... 50 °C |
| Тегло на продукта | 200 g |
| Тип на закрепване | Последователен монтаж с проходен отвор с носач по избор: |
| Извод за манометър | G1/8 |
| Пневматичен извод 1 | G1/4 |
| Пневматичен извод 2 | G1/4 |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material seals | NBR |
| Material rotary knob | POM |
| Material filter | PE |
| Material housing | PA-усилен |
| Material bowl | PC |