

Прецизен регулатор на налягане MS6N-LRP


Специф. Номер: 538053

FESTO

с NPT-резба.



Примерно представяне



Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

Белег	Стойност
Размер	6
Серия	MS
Заклучване на задействането	Въртяща глава със заключване
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Прецизен мембранен регулатор с предупреждение
Регулираща функция	Изходно налягане постоянно с вторично обезвъздушаване
Манометър	G1/4 подготвен G1/8 подготвен със датчик за налягане с манометър
Operating pressure MPa	0.1 ... 1.4 MPa
Работно налягане	1 ... 14 bar
Обхват на регулиране на налягането	0.05 ... 12 bar
Макс. хистерезис на налягането	0.02 bar
Дебит, вторично обезвъздушаване	220 ... 900 l/min
Стандартен номинален дебит	800 ... 5,000 l/min
Разрешение	с UL us - Recognized (OL)
Работна среда	Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ
Забележка за работната и пилотната среди	Не е възможна работа при наличие на смазка
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	1,000 g
Тип на закрепване	За челен монтаж на табло Последователен монтаж с принадлежности по избор:
Извод, пилот 12	1/8 NPT
Пневматичен извод 1	1/4 NPT 3/8 NPT 1/2 NPT
Пневматичен извод 2	1/4 NPT 3/8 NPT 1/2 NPT
Пневматичен извод 3	G1/4
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	Алуминий