



# Основен разпределител VSVA-B-P53C-A2-P1

Специф. Номер: 546748

FESTO

Размер 18 mm.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	5/3 затворен
Тип на задействане	електрически
Размер на разпределителя	18 mm
Стандартен номинален дебит	450 l/min
Operating pressure MPa	0.3 ... 1 MPa
Работно налягане	3 ... 10 bar
Конструкция	Плунжерен
Тип на ресет	механична пружина
Разрешение	с UL us - Recognized (OL)
Клас на защита	IP65 NEMA 4
Номинален размер	5 mm
Функция-изходящ въздух	дроселируем
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Отговаря на стандарта	ISO 15407-1 VDMA 24563
Тип управление	с предуправление
Зхранване с управляващ(пилотен) въздух	вътрешно
Посока на протичане	нереверсивен
Overlap	Positive overlap
Дисплей за сигналните статуси	LED
Pilot pressure MPa	0.3 ... 1 MPa
Управляващо(пилотно) налягане	3 ... 10 bar
Дебит на вентила	650 l/min
Дебит на вентил на отделна присединителна плоча	500 l/min
Дебит на вентил свързан в пневматична верига	450 l/min
Продължителност на включване	100 %
Допустими колебания на напрежението	-15 % / +10 %
Работна среда	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Устойчивост на вибрации	Тестване на транспортното решение на Ниво на тежест 2 според FN 942017-4 и EN 60068-2-6
Шоково съпротивление	Тест на удар с ниво на тежест 2 в съответствие с FN 942017-5 и EN 60068-2-28
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-5 ... 50 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 90 %
Ниво на звуково налягане	85 dB(A)
Управляващ флуид	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C

Белег	Стойност
Макс. момент на затягане, закрепване на разпределителя	0.9 ... 1.1 Nm
Тегло на продукта	98 g
Тип на закрепване	на присъединителна плоча
Извод, пилот 12	Присъединителна плоча размер 18 mm по ISO 15407-1
Извод, пилот 14	Присъединителна плоча размер 18 mm по ISO 15407-1
Извод, пилот 82/84	не са обхванати от стандарта gefasst
Пневматичен извод 1	Присъединителна плоча размер 18 mm по ISO 15407-1
Пневматичен извод 2	Присъединителна плоча размер 18 mm по ISO 15407-1
Пневматичен извод 3	Присъединителна плоча размер 18 mm по ISO 15407-1
Пневматичен извод 4	Присъединителна плоча размер 18 mm по ISO 15407-1
Пневматичен извод 5	Присъединителна плоча размер 18 mm по ISO 15407-1
Пилотен интерфейс	по ISO 15218
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	HNBR NBR
Material housing	Алуминиева отливка
Material screws	Стомана поцинкован