


# Краен изключвател SIED-M30NB-ZO-K-L

Специф. Номер: 538286  
Продукт излизащ от производство

FESTO

с кабел

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2024. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	кръгъл
Отговаря на стандарта	EN 60947-5-2
Разрешение	RCM Mark с UL us - Listed (OL)
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала по EU-нормала за ниски напрежения
Измервателен принцип	индуктивен
Номинално разстояние на превключване	15 mm
Гарантирано разстояние на превключване	12.15 mm
Фактори за редукция	Алуминий = 0,5 Неръждаема стомана St 18/8 = 0,8 Мед = 0,4 Месинг = 0,5 Стомана St 37 = 1,0
Температура на околната среда	-25 ... 85 °C
Повтаряемост	0.4 mm
Превключващ изход	безконтактен двужилен
Функция на превключващия елемент	нормално затворен контакт
Хистерезис	0.04 ... 3.3 mm
Макс. честота на превключване, DC	220 Hz
Макс. честота на превключване, AC	25 Hz
Макс. ток на изхода	300 mA
Пад на напрежение	$\leq 8$ V
Минимален товарен ток	5 mA
Устойчивост на късо съединение	Не
обхват на работното напрежение AC	20 ... 265 V
обхват на работното напрежение DC	20 ... 320 V
Мрежова честота	50 Hz
Ток на празен ход	$\leq 1.5$ mA
Защита на полюсите	за всички електрически връзки
Електрически извод	2-жилен Кабел
Дължина на кабела	2.5 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Material insulation	PVC
Размер	M30
Тип на закрепване	с контрагайка
Въртящ момент на затягане	30 Nm
Тип на инсталиране	не свързан
Тегло на продукта	190 g
Material housing	Месинг

Белег	Стойност
	PA никелиран
Индикация за работно състояние	LED жълт
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 50 °C
Клас на защита	IP67
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L