



Краен изключвател SIEF-Q40S-PA-S-2L

Специф. Номер: 538341

FESTO

с щекер



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|--|
| Конструкция | квадратен |
| Отговаря на стандарта | EN 60947-5-2 |
| Разрешение | RCM Mark с UL us - Listed (OL) |
| СЕ-знаци (виж декларацията за съответствие) | по EU-EMV-нормала |
| Измервателен принцип | индуктивен |
| Номинално разстояние на превключване | 35 mm |
| Гарантирано разстояние на превключване | 28.35 mm |
| Фактори за редукция | Алуминий = 1,0 Неръждаема стомана St 18/8 = 1,0 Мед = 1,0 Месинг = 1,0 Стомана St 37 = 1,0 |
| Температура на околната среда | -30 ... 85 °C |
| Повтаряемост | 0.7 mm |
| Превключващ изход | PNP |
| Функция на превключващия елемент | Антивалентен |
| Хистерезис | 1.05 ... 5.25 mm |
| Макс. честота на превключване, DC | 250 Hz |
| Макс. ток на изхода | 200 mA |
| Пад на напрежение | ≤ 1.8 V |
| Устойчивост на късо съединение | пулсиращ |
| обхват на работното напрежение DC | 10 ... 65 V |
| Остатъчна пулсация | 10 % |
| Ток на празен ход | ≤ 15 mA |
| Защита на полюсите | за всички електрически връзки |
| Електрически извод | 4-пинов Fixcon M12x1 Щекер |
| Размер | 40x40x65 mm |
| Тип на закрепване | с проходен отвор |
| Тип на инсталиране | полу-свързан |
| Тегло на продукта | 156 g |
| Material housing | PA PBT-усилен |
| Индикация за готовност | LED зелен |
| Индикация за работно състояние | LED жълт |
| Клас на защита | IP67 |
| Устойчивост срещу смущения от магнитни полета | DC и AC магнитно поле |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 0 - няма корозия под напрежение |