



Краен изключвател SIEF-Q40S-NA-S-2L

Специф. Номер: 538342

FESTO

с щекер



Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	квадратен
Отговаря на стандарта	EN 60947-5-2
Разрешение	RCM Mark с UL us - Listed (OL)
СЕ-знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Измервателен принцип	индуктивен
Номинално разстояние на превключване	35 mm
Гарантирано разстояние на превключване	28.35 mm
Фактори за редукция	Алуминий = 1,0 Неръждаема стомана St 18/8 = 1,0 Мед = 1,0 Месинг = 1,0 Стомана St 37 = 1,0
Температура на околната среда	-30 ... 85 °C
Повтаряемост	0.7 mm
Превключващ изход	NPN
Функция на превключващия елемент	Антивалентен
Хистерезис	1.05 ... 5.25 mm
Макс. честота на превключване, DC	250 Hz
Макс. ток на изхода	200 mA
Пад на напрежение	≤ 1.8 V
Устойчивост на късо съединение	пулсиращ
обхват на работното напрежение DC	10 ... 65 V
Остатъчна пулсация	10 %
Ток на празен ход	≤ 15 mA
Защита на полюсите	за всички електрически връзки
Електрически извод	4-пинов Fixcon M12x1 Щекер
Размер	40x40x65 mm
Тип на закрепване	с проходен отвор
Тип на инсталиране	полу-свързан
Тегло на продукта	156 g
Material housing	PA PBT-усилен
Индикация за готовност	LED зелен
Индикация за работно състояние	LED жълт
Клас на защита	IP67
Устойчивост срещу смущения от магнитни полета	DC и AC магнитно поле
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение