



Делителна маса DHTG-90-24-A

Специф. Номер: 548087

FESTO

За отчитане на положение.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	90
Успореден плот	≤ 0.04 mm
Аксиална ексцентричност на плота	≤ 0.02 mm
Концентричен плот	≤ 0.02 mm
Точност на повтаряне на ъгъла на завъртане	≤ 0.03 deg
Демпфериране	Демпфер, твърда характеристика, регулируем
Монтажна позиция	по избор
Принцип на действие	двойнодействащ
Конструкция	Зъбчат съединител Зъбна рейка/зъбно колело насилствено протичане на движението
Отчитане на позицията	за индуктивни датчици
Разделяне	24
Работно налягане	4 ... 8 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Ниво на звуково налягане	≤ 70 dB(A)
Температура на околната среда	5 ... 60 °C
Максимална аксиална статична сила	2,000 N
Максимален статичен отлепящ момент	150 Nm
Максимална статична радиална сила	5,000 N
Максимален статичен тангенциален момент	150 Nm
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	4.4 Nm
Тегло на продукта	4,500 g
Тип на закрепване	с проходен отвор и центрираща втулка
Пневматичен извод	вътрешна резба M5
Material poppet valve	стомана поцинкована
Материал-забележка	RoHS konform
Material stops	стомана поцинкована
Material cover	Алуминиева сплав
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	Алуминиева сплав