

Свързващ кабел SBOA-K20CP-WS

Специф. Номер: 548823

FESTO

за компактна камера системи SBOI-Q-... и SBOC-Q-...



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Свойства на проводниците	за теглителни вериги
Обхват на работното напрежение DC	≤ 60 V
Клас на защита	IP65 IP67 по IEC 60529
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 80 °C
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Електрически извод	Г-образен щекер / прав цокъл
Структура на кабела	2x0,24+2x0,34+0,49
Диаметър на кабела	5.5 mm
Дължина на кабела	2 m
Тип на закрепване	с холендрова гайка
Цвят на кабелната обвивка	светло сиво
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала на корпуса	Месинг PUR никелиран
Информация за материала на кабелната обвивка	PUR
Информация за материала на щекерните контакти	Бронз / Месинг позлатен