

Включващ разпределител MS4-EM1

Специф. Номер: 541266

FESTO

За монтаж на батерия, с G-резба.

Примерно представяне



Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Конструкция | Въртящ шибър |
| Тип на задействане | ръчно |
| Функция-изходящ въздух | недроселируем |
| Тип управление | директно |
| Разпределителна функция | 3/2 бистабилен |
| Манометър | G1/4 подготвен G1/8 подготвен със датчик за налягане с манометър |
| Работно налягане | 0 ... 14 bar |
| Стандартен номинален дебит | 1,200 ... 2,200 l/min |
| Работна среда | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на средата | -10 ... 60 °C |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Разрешение | с UL us - Recognized (OL) |
| CE- знаци (виж декларация за съответствие) | по EU-нормала за Ex-защита (ATEX) |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK EX instructions |
| Сертификация за взривозащитеност извън ЕС | EPL Db (GB) EPL Gb (GB) |
| ATEX-Категория газ | II 2G |
| ATEX-Категория прах | II 2D |
| Ex-взриво защита газ | Ex h IIC T6 Gb X |
| Ex-взриво защита прах | Ex h IIIC T60°C Db X |
| Ex-температура на околната среда | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| Безопасно за храни | Моля, вижте допълнителната информация за материала |
| Тип на закрепване | Последователен монтаж с принадлежности по избор: |
| Монтажна позиция | по избор |
| Посока на протичане | нереверсивен |
| Пневматичен извод 3 | G1/4 |
| Material seals | TPE-U(PU) |
| Material housing | Алуминиева отливка |