



Вакуум-смукателна дюза VN-10-H-T4-PQ2-VQ3-RO2

Специф. Номер: 549251

FESTO

Стандартен, висок вакуум, ширина 18 mm, T-форма с щекер и отворен шумозаглушител.



Информационе н лист

Белег	Стойност
Номинален размер, дюза на Лавал	0.95 mm
Растерен размер	18 mm
тип шумозаглушител	отворен
Монтажна позиция	по избор
Характеристика на ежектора	висок вакуум Стандарт
Интегрирана функция	Шумозаглушител отворен
Конструкция	T-форма
работно налягане за тах. поток на засмукване	3.1 bar
Работно налягане	1 ... 8 bar
работно налягане за тах. Вакуум	4.5 bar
Макс. вакуум	89 %
Номинално работно налягане	6 bar
тах. дебит на смукателния обем приведен към атмосферното налягане	25 l/min
Време за пълнене при номинално работно налягане	1.1 s
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Не е възможна работа при наличие на смазка
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на средата	0 ... 60 °C
Ниво на звуковата емисия при номинално работно налягане	71 dB(A)
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Макс. въртящ момент на затягане	0.5 Nm
Тегло на продукта	36 g
Тип на закрепване	с проходен отвор с принадлежности
Пневматичен извод 1	QS-6
Пневматичен извод 3	Шумозаглушител отворен
Извод за вакуум	QS-8
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material receiver nozzle	POM
Material housing	POM-усилен
Material silencer	Алуминиева отливка POM PU-пяна
Material transmitter nozzle	Алуминиева сплав
Material fitting	Месинг никелиран