


Предавка EMGA-60-P-G5-SST-57

Специф. Номер: 549431

★ Основна продуктова гама

Подходящ за стъпкови мотори.

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер на фланеца на редуктора	60 mm
Размер на фланеца на мотора	57 mm
Торзионна хлабина	0.17 deg
Тип на редуктора	Планетен редуктор
Преводно число на редуктор	5:1
Макс. честота на въртене на задвижването	13,000 1/min
Работна температура на редуктора	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Клас на защита	IP54
Изходящ въртящ момент	22 Nm
Инерционен момент, редуктор	0.078 kgcm ²
Максимален изходен въртящ момент	35.2 Nm
Макс. Производителност	98 %
Коравина на усукване	2.3 Nm/arcmin
Тегло на продукта	900 g
Редукторен интерфейс, изходен вал	60G
Редукторен интерфейс, задвижващ вал	57A
Материал-забележка	RoHS konform