



Сепараторен модул MS12N-FRM-G

Специф. Номер: 541682

FESTO

за разпределяне на сгъстения въздух без възвратна функция.



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Свързващ модул
Работно налягане	0 ... 20 bar
Стандартен номинален дебит в главната посока 1->2	25,000 ... 42,000 l/min
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	3,000 g
Пневматичен извод 1	Батериен модул
Пневматичен извод 2	Батериен модул
Пневматичен извод 3	2 NPT
Пневматичен извод 4	1 NPT
Material housing	Алуминиева отливка