

Електромагнитен разпределител NVF3-MOH-5/2-K..+MSFG-24



Специф. Номер: 552430

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

С NAMUR монтажни размери по VDE/VDI 3845, с бобина и цокъл.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	5/2 моностабилен
Тип на задействане	електрически
монтажна ширина	53 mm
Стандартен номинален дебит	900 l/min
Работно налягане	2 ... 10 bar
Конструкция	Плунжерен
Тип на ресет	механична пружина
Разрешение	с UL us - Recognized (OL)
Клас на защита	IP65 по IEC 60529
Номинален размер	7 mm
Функция-изходящ въздух	дроселируем
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Отговаря на стандарта	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Ръчно задействане	с фиксация
Тип управление	с предупредение
Посока на протичане	нереверсивен
Управляващо(пилотно) налягане	2 ... 10 bar
b-стойност	0.33
C-стойност	3 l/sbar
Време за превключване, изключено	38 ms
Време за превключване, включено	13 ms
Характеристика на бобината	42 V AC: 50/60 Hz, мощност на повдигане 9 VA, мощност на задържане 7 VA
Допустими колебания на честотата	+/- 10 %
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Работна среда	Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	3 - Висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Управляващ флуид	Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Температура на околната среда	-5 ... 40 °C
Тегло на продукта	335 g
Тип на закрепване	на присъединителна плоча
Извод към атмосфера	вътрешно
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 2	G1/4
Пневматичен извод 3	G1/4
Material seals	NBR
Material housing	Алуминиева отливка