


Въртящ модул ERMB-20

Специф. Номер: 552706

FESTO

електрически. Изходящият интерфейс е същия като при пневматичните въртящи задвижвания DRQD.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	20
Конструкция	Електромеханичен въртящ модул със зъбен ремък
Монтажна позиция	по избор
Ъгъл на завъртане	Безкраен
Преводно число на редуктор	4,5:1
Тегло на продукта	850 g
Диаметър на задвижващия пиньон	6 mm
Стъпка на зъбния ремък	2 mm
Макс. честота на въртене на задвижваното звено	300 1/min
Макс. входна скорост на въртене	1,350 1/min
Макс. задвижващ момент	0.7 Nm
задвижващ момент при празен ход	< 0.07 Nm
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Алуминиева сплав елоксиран
Material of drive shaft	Алуминиева сплав елоксиран високолегирана стомана, неръждаема
Material cover	Алуминиева сплав елоксиран
Material toothed belt	Полихлоропропен със стъклено влакно