


# Pick&Place DHSP-HSP12

Специф. Номер: 543047

FESTO

механика с кулисен механизъм, едно електрическо или пневматично задвижване за две посоки на движение, компактен и високо динамичен. Дефиниран интерфейс към Фесто гамата завъртащи механизми и хващачи. За поръчка като монтажен модул или комплектно монтиран и инсталиран.

На Вашето запитване получавате необвързваща оферта. Моля натиснете върху символа FAX.



## Информационен лист

Белег	Стойност
група	Pick&Place 1.0
полезен товар	0 ... 0.7 kg
вид на задвижване Z-ос	пневматичен
ход Z-ос	20 ... 70 mm
точност на повторение в крайното положение на Z-оста	± 0,01 mm
точност на повторение в междинна позиция на Z-оста	± 0,01 mm
задвижване Y-ос	HSP-12
вид на задвижване Y-ос	пневматичен
ход Y-ос	52 ... 170 mm
точност на повторение в крайното положение на Y-оста	± 0,01 mm
точност на повторение в междинна позиция на Y-оста	± 0,01 mm