


Щекер за захр. мрежа NECU-G78G5-C2

Специф. Номер: 543107

FESTO

за модулен електрически терминал CPX.



Информационен лист

Белег	Стойност
Според стандарта	EN 61984
Разрешение	с CSA us (OL)
Тегло на продукта	50 g
Електрическо свързване 1	Прав конектор, 7/8", 5 - пинов
Кодиране на пиновете	NFPA/T3.5.29 R1-2003
Електрическо свързване 2	Винтова клема
обхват на работното напрежение DC	0 ... 250 V
обхват на работното напрежение AC	0 ... 250 V
Допустим товарен ток	8 A
Устойчивост на пикови напрежения	2.5 kV
Допустим диаметър на кабела	6 ... 12 mm
Напречно сечение на извода	≤ 1.5 mm ²
Клас на защита	IP67
Температура на околната среда	-25 ... 80 °C
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Степен на замърсяване	3
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
Material housing	PA
Цвят на корпуса	черен
Material of union nut	Никелиран цинк, отлят под налягане
Material seals	FPM NBR
Material electrical contact	Позлатена медна сплав