


Паралелен кит-модул EAMM-U-D40-42B

Специф. Номер: 543159

FESTO

Suitable for electric drives.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	40
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	5,000 1/min
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Масов инерционен момент	10.016 kgmm ²
задвижващ момент при празен ход	0.1 Nm
Пренесен момент	3 Nm
Тегло на продукта	660 g
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали